



WNC009



### Timer meccanico a parete 15 min con manopola di regolazione W.1 grigio

#### Caratteristiche tecniche

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 - 250 V
-------------------	-------------

#### Corrente

Corrente di commutazione	10 A
--------------------------	------

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

#### Testo

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
-------------------	----------------------

#### Serie

Profondità di installazione	65 mm
-----------------------------	-------

#### Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
---	------

#### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----