



WNC009B



### Temporizador cubyko, monobloc superficie, blanco polar

#### Características técnicas

##### Tensión

Tensión nominal 250 - 250 V

##### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 A

Corriente nominal asignada 10 A

##### Texto

Tipo de montaje Para fijación atornillada

##### Dimensiones

Profundidad del montaje 65 mm

##### Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

##### Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP55

##### Sostenibilidad

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí