



WNC020B

IP55



## Taster AP Schließer, W.1 IP55, polarweiß

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|             |      |
|-------------|------|
| Schaltstrom | 10 A |
| Taststrom   | 10 A |

#### Spannung

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Architektur

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Steuer-/Bedienelement | Vollflächige Wippe |
| Polanzahl             | 1                  |

#### Werkstoff

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Farbe               | Polarweiß   |
| Glanzgrad           | Matt        |
| Werkstoff           | Thermoplast |
| Oberfläche          | Unbehandelt |
| Transparent         | Nein        |
| Rückwand Innenseite | Matt        |

#### Abmessungen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Höhe                        | 76 mm |
| Breite                      | 75 mm |
| Tiefe                       | 64 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 40 mm |

#### Installation, Montage

|             |         |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

#### Bedienelemente und Anzeigen

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Kontrollleuchte      | Ohne         |
| Anzahl der Tasten    | 1            |
| Ausführung Taster    | Einzeltaster |
| Mit Rückmeldekontakt | Nein         |

#### Anschluss

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme |
|-----------------------|-------------|

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK08 |

#### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -25 - 35 °C |
|--------------------|-------------|

#### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

#### Texte

|                          |                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart               | Für Schraubbefestigung                                                                                                           |
| Beleuchtung              | Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)                                                                                             |
| Dichtung                 | Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich                          |
| Schaltart/Variante       | 1-Weg                                                                                                                            |
| Anschluss mit Kabelschuh | Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung<br>Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden |
| Anschlussart             | Mit Steckklemme                                                                                                                  |

Geeignet für

W.1

Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |