



WNC035

IP55



### Interrupteur à clé 2 positions stables saillie cubyko, gris

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011

##### Commandes et indicateurs

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	Commutateur bipolaire
--	-----------------------

##### Matière

Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité

##### Tension

Tension nominale	240 V
------------------	-------

##### Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
---------------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

##### Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Mode d'installation	Pour fixation par vissage

##### Adapté à

cubyko	
--------	--

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui