



WNC035



Interruptor con llave, 2 posiciones, superficie, gris

Características técnicas

Materiales

Colour	Gris
Código RAL	7011

Controles e indicadores

Tipo de interruptor/pulsador para persiana de lamas	Interruptor de 2 polos
---	------------------------

Materiales

Acabado de la superficie	Mate
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	0 %
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Tensión

Tensión asignada	240 V
------------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de conmutación	10 A

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP55
-------------------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

Texto

Tipo de conexión	Con bornes roscados
Tipo de montaje	Para fijación atornillada
Borne	Borne de conexión de 2 conductores Wago bloqueable para cableado Con 2 lugares de anclaje para 2 conductores Wago de bornes de conexión en el suelo de la carcasa

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Borne de tornillo
------------------------------------	-------------------

Características técnicas

cubyko

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí