



WNC035



Schlüssel-Schalter AP Wechsler 2-polig, Aufdruck '1', W.1 IP55, grau

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011

Bedienelemente und Anzeigen

Jalousieschalter/-taster	Schalter 2-polig
--------------------------	------------------

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Spannung

Nennspannung	240 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
Schaltstrom	10 A

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Schließungstyp	Ungleiche Schließung

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschluss mit Kabelschuh	Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Ausstattung

Abnehmbarer Schlüssel	Ja
-----------------------	----

Geeignet für

W.1	
-----	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja