



30753505



Serienschalter AP, W.1 IP55, grau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7011

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Abmessungen

Abmessungen 76 x 76 mm

Einbautiefe 0 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Stoßfestigkeit IK IK08

Architektur

Steuer-/Bedienelement Geteilte Wippe

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Texte

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit Steckklemme

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Schaltart/Variante Serien

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja