



IP55



**Serienschalter AP, W.1 IP55, grau**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom 10 A

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Grau  
RAL Nummer 7011  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Thermoplast  
Oberfläche Unbehandelt

**Kenzeichnung**

Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse

**Konnektivität**

Montageart Schraubbefestigung

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 2

**Abmessungen**

Abmessungen 76 x 76 mm  
Einbautiefe 65 mm  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK08  
Verwendbar in höheren IP-Klassen IP55 mit geschlossener Abdeckung

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme  
Mit vergoldeten Kontakten Nein

**Texte**

Montageart Für Schraubbefestigung  
Anschlussart Mit Steckklemme  
Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)  
Drucktaster Nein  
Aufdruck Ohne Aufdruck

**Ausstattung**

Mit Beleuchtung Nein

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja  
REACH-SVHC frei Ja  
RoHS-konform Ja