



WNE122B



Steckdose Schutzk.stift AP 2f. waag., erh. BS, Klappd., 2 Einf., W.1 IP55,p.weiß

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Polarweiß
RAL Nummer 9010
Glanzgrad Matt
Werkstoff Thermoplast
Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 76 mm
Breite 147 mm
Tiefe 22,80 mm
Anzahl Einheiten 2
Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm
Einbautiefe 0 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Installation, Montage

Montage auf Aufputz
Einbau-/Anschlussort Waagerecht

Konnektivität

Anschlussart Steckanschluss
Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schutzkontaktstift
Verdreher Zentraleinsatz Nein
Mit Klappdeckel Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund Ja
Mit Signallampe Nein
Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja
Stoßfestigkeit IK IK07
IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Abdeckung	Komplettgehäuse
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme

Geeignet für

W.1

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja