



WNC123



### Prise de courant triple horizontale 2P+T saillie IP55 cubyko, gris

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Mat

Matériau Thermoplastique

Traitement Non traité

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

##### Dimensions

Hauteur 76 mm

Largeur 218 mm

Profondeur 42,50 mm

Nombre d'unités 3

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Profondeur de montage 65 mm

Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 0 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise Borne de connexion

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Section de conducteur (flexible), sans embout de câble 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, montage

Montage sur En saillie

Position de montage/connexion Horizontal

##### Connectivité

Type de raccordement Fiche

Avec fixation à griffes Non

Type de montage Fixation par vis

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Broche de contact de protection

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec 3x prises de courant

##### Couvercle, porte

Type de couvercle Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

---

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

---

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts	Oui
--	-----

Résistance aux chocs IK	IK08
-------------------------	------

Classe de protection (IP)	IP55
---------------------------	------

Utilisable dans une classe de protection IP supérieure	IP55 avec couvercle fermé
--	---------------------------

---

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

Avec éclairage fonctionnel	Non
----------------------------	-----

---

**Identification**

Avec inscription	Non
------------------	-----

---

**Textes**

Housse	Boîtier complet
--------	-----------------

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	---

Type de raccordement	Avec borne enfichable
----------------------	-----------------------

Marquage	Sans marquage
----------	---------------

---

**Adapté à**

cubyko	
--------	--

---

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

---