



WNC160B



IP55



WCD verh.aanr., 1-v met behuizing, W.1, polarwit

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 76 mm

Breedte 76 mm

Diepte 63 mm

Aantal eenheden 2

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

Inbouwdiepte 0 mm

Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Deksel, deur

Type deksel Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet

Capaciteit

Aantal modules 1

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK07

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Deur	Complete behuizing
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Klem	Met 2-draads Wago-verbindingssklem voor bedrading Met 2 bevestigingslocaties voor 2-draads Wago-verbindingssklemmen in de bodem van de behuizing

Geschikt voor

Hager cubyko

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja