



WNC161B



IP55

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP, erh. Berührungs. Steckkl. W.1 polarweiß

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Abmessungen

Höhe 75 mm

Breite 75 mm

Tiefe 65 mm

Anzahl Einheiten 2

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Einbautiefe 65 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm²

Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 1,0 - 2,5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Einbau-/Anschlussort Waagrecht

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Mit Krallenbefestigung Nein

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Steckdose

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP55 mit geschlossener Abdeckung

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Komplettgehäuse
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beschriftung	Ohne Beschriftung
Anschluss mit Kabelschuh	Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden

Geeignet für

cubyko

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja