



WNC166



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 16 A

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 50 Hz

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7011

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού) 0 %

Διαστάσεις

Ύψος 76 mm

Πλάτος 76 mm

Βάθος 65 mm

Αριθμός μονάδων 2

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 0 mm

Ενσωματωμένο βάθος 65 mm

Ύψος της ζώνης P-touch για το πεδίο επισήμανσης 12 mm

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Ακροδέκτης plug-in

Διατομή αγωγού 1,0 - 2,5 mm²

Διατομή εύκαπτου αγωγού χωρίς ακροδέκτη και μανδύα 1,0 - 2,5 mm²

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης Οριζόντια

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης plug-in σύνδεσης

Με στήριξη με νύχι Όχι

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βιδες

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα Όχι

Με καπάκι Ναι

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης Όχι

Με LED σηματοδότησης Όχι

με κλειδαριά Ναι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Ναι

Προεξοπλισμένο με Πρίζα

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος καπακιού Αυτοκλειόμενο αρθρωτό κάλυμμα, μπορεί να συγκρατηθεί στην τελική θέση

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 1

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας	Ναι
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP	IP55 με κλειστό κάλυμμα
Τύπος κλειδώματος	Κλειδαριά με κλειδί

Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού	Όχι
Φωτιζόμενο	Όχι

Αναγνωριστικό (ID)

Με αποτύπωμα	Όχι
--------------	-----

Κείμενο

Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Κάλυμμα	Πλήρες περίβλημα
Ασφάλεια	προστασία για παιδιά
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες
Επιγραφή	Με πεδίο επιγραφής
Ακροδέκτης	Με ακροδέκτη σύνδεσης 2 καλωδίων με clip-in της Wago για τη διασυνδέση Με δύο θέσεις clip-in για ακροδέκτες σύνδεσης 2 καλωδίων Wago στο δάπεδο περιβλήματος

Κατάλληλο για

cubbyco