



WNC166



Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	-15 - 30 °C
-----------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Material

Färg	Grå
RAL-kod	7011
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	76 mm
Bredd	76 mm
Djup	65 mm
Antal enheter	2
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0 mm
Inbyggnadsdjup	0 mm
Höjd på P-touch-band för märkningsfält	12 mm

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Snabbanslutningar
Ledararea	1,0 - 2,5 mm ²
Anslutningsarea flexibel ledare, utan ändhylsa	1,0 - 2,5 mm ²

Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
Monteringsläge/anslutningsläge	Horisontell

Anslutning

Anslutningstyp	Plug-in anslutning
Typ av montering	Skruvmontering

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Schuko - Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Ja
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Ja

Tillbehör

Har märksfält	Ja
Förutrustad med	Vägguttag

Skydd, dörr

Typ av lock	Självstängande lock med gångjärn, kan låsas i ändläge
-------------	---

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK07

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Användbar i högre IP-klasser	IP55 med stängt lock

Funktioner

Med orienteringsbelysning	Nej
Med funktionsbelysning	Nej

Identifiering

Med tryck/prägling	Nej
--------------------	-----

Text

Täcklock	Komplett kapsling
Avsäkring	Petskydd
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Märkning	Med märkfält
Anslutning	Med Wago klämkopplingsplint för 2 ledningar för ledningsdragning Med två klämplatser för Wago kopplingsplintar för 2 ledningar i kåpans golv

Lämplig för

cubyko	
--------	--

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja