




WNT302



Taster BA KNX AP, 1fach, mit Mittelstellung, 2 Schaltpunkte, W:1 IP55

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 30 °C
--------------------	-------------

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	10 mA
---------------------------------	-------

Funktionen

Mit Raumthermostat	Nein
--------------------	------

Abmessungen

Einbautiefe	22 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm
Höhe	44 mm
Breite	45,70 mm
Tiefe	40,50 mm

Ausstattung

Anzahl der Betätigungspunkte	2
------------------------------	---

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011 7035
Werkstoff	Duroplast
Glanzgrad	Matt

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Bildschirm

Mit Display	Nein
-------------	------

Texte

Funktion	Funktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen
----------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----