



WNT331



**Taster BA KNX AP, 1fach, mit Schrägstellung, 1 Schaltpunkt, W.1 IP55**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-40 - 30 °C
--------------------	-------------

**Elektrischer Strom**

Stromaufnahme Bus Datentransfer	10 mA
---------------------------------	-------

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

**Funktionen**

Mit Raumthermostat	Nein
--------------------	------

**Abmessungen**

Einbautiefe	22 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm
Höhe	44 mm
Breite	45,70 mm
Tiefe	40,50 mm

**Ausstattung**

Anzahl der Betätigungspunkte	1
------------------------------	---

**Bedienelemente und Anzeigen**

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

**Werkstoff**

Farbe	Grau
RAL Nummer	7035
Werkstoff	Duroplast
Glanzgrad	Matt

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Bildschirm**

Mit Display	Nein
-------------	------

**Texte**

Funktion	Funktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen
Montageart	Montage in Gehäuse AP oder UP

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----