



WNT902

IP55

### Bilanciere W.1 grigio

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

##### Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

##### Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7011

finitura superficiale Opaco

Materiale Plastica

Trattamento Non trattato

##### Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 27 mm

##### Numero di moduli

Numero di moduli 2

##### Connessione

Tipo di connettore Chiusura a baionetta

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

##### Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

##### Acessori

Con campo per l'etichetta No

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK05

Utilizzabile in classe IP superiore IP55 con coperchio chiuso

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

##### Testo

Tipo di montaggio Montaggio in scatola a parete o da incasso

Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo

Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttore a bilanciere  
Per pulsanti a bilanciere illuminati  
Per interruttore di commutazione/invertitore

##### Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base a bascula

##### Adatto per

cubyko

##### Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì