



WNT902B

IP55

Wip 1-voudig, W.1, polarwit

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	27 mm

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Aansluiting

Type connector/steker	Bajonetsluiting
-----------------------	-----------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK05
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP55 met gesloten deksel

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

Montagewijze	Montage in behuizing opbouw of inbouw
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Identificatie

Samenstelling	Basiselement met wip
---------------	----------------------

Geschikt voor

cubyko	
--------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja