



WNT912



IP55

Wippe 1fach für Taster BA AP, mit Linse, W.1 IP55, polarweiß

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	27 mm

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Bajonettverschluss
-----------------------	--------------------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Ja
------------------------------	----

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK05
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP55 mit geschlossener Abdeckung

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Texte

Montageart	Montage in Gehäuse AP oder UP
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Drucktaster	Auch für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppentaster 1-fach
Wippschalter/-taster	Für Wippschalter Für Wipptaster beleuchtet Für Wechsel-/Kreuzschalter

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit Wippe
------------------	------------------------

Geeignet für

W.1	
-----	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja