



WNT912



IP55

1 touche KNX à voyant cubyko gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Matière

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %
 Couleur Gris
 Code RAL 7011
 Finition Mat
 Matériau Plastique
 Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 71 mm
 Largeur 71 mm
 Profondeur 27 mm

Capacité

Nombre de modules 2

Raccordement

Type de connexion / prise Fermeture à baïonnette

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse Oui

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Classe de protection (IP) IP55
 Résistance aux chocs IK IK05
 Utilisable dans une classe de protection IP supérieure IP55 avec couvercle fermé

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Textes

Mode d'installation Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
 Éclairage Pour signalisation et commutation de contrôle
 Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé
 Interrupteurs / poussoirs à bascule Pour interrupteur à bascule
Pour poussoir à bascule éclairé
Pour inverseur

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec enjoliveur

Adapté à

cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui