



WNT912



IP55

1 touche KNX à voyant cubyko gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Matières

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition de la surface Mat

Matière PVC

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 27 mm

Capacité

Nombre de modules 2

Raccordement

Type de connection / prise Fermeture à baïonnette

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK05

Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée IP55 avec couvercle fermé

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Textes

Mode d'installation Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer

Éclairage Pour circuit d'éclairage et de surveillance

Bouton poussoir Également pour les applications KNX :
poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé

Interrupteurs / Poussoirs à bascule Pour interrupteurs
Pour bouton-poussoirlumineux
Pour inverseur

Identification

r Disposition d'assemblage Élément de base avec touche

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui