



WNT912



IP55

Tecla simple con ind. luminoso, gris

Características técnicas

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Materiales

Colour Gris

Contiene material reciclado (% del peso total del plástico) 0 %

Código RAL 7011

Acabado de la superficie Mate

Material Plástico

Tratamiento Sin tratamiento

Dimensiones

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Profundidad 27 mm

Capacidad

Número de módulos 2

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente Cerrojo de bayoneta

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Equipo

Ventana de control / salida de luz Sí

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP55

Resistencia al impacto IK IK07

Utilizable en una clase de protección IP superior IP55 con tapa cerrada

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -15 - 30 °C

Texto

Tipo de montaje Instalación en estructuras de montaje en superficie o empotradas

Iluminación Para circuito iluminación y control

Pulsador También para aplicaciones KNX: pulsador, de 1 elemento y pulsador de grupo, de 1 elemento

Pulsador/interruptor basculante Para interruptores basculantes
Para pulsadores basculantes iluminados
Para conmutador/conmutador cruzado

Identificación

Disposición de montaje Elemento monobloc

Características técnicas

cubyko

Sostenibilidad

Sin halógenos	Si
Conforme REACH	Si
Conforme RoHS	Si