



WNT912



**W.1 Klawisz 1-krotny z soczewką do modułu KNX IP55, szary**

**Właściwości techniczne**

**Architektura**

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków 1

**Materiały**

Kolor Szary  
 Kod RAL 7011  
 Wykończenie powierzchni Mat  
 Materiał Tworzywo sztuczne  
 Obróbka Stan surowy

**Wymiary**

Wysokość 71 mm  
 Szerokość 71 mm  
 Głębokość 27 mm

**Pojemność**

Liczba modułów 2

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku Zatrzask bagnetowy

**Łączność**

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

**Sprzęt**

Przeziernik / kontrolka Tak

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Nie

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55  
 Odporność na uderzenie IK IK05  
 Nadaje się do wyższej klasy IP IP55 z zamkniętą pokrywą

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -15 - 30 °C

**Dodatkowe informacje**

Montaż Montaż natynkowy lub podtynkowy  
 Oświetlenie Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem  
 Przycisk Również dla zastosowań KNX: przycisk, 1-krotny i przycisk grupowy, 1-krotny  
 Łącznik klawiszowy/klawiszowy przyciskowy Do łączników klawiszowych  
Do łącznika klawiszowego przyciskowego z podświetleniem  
Do łączników schodowych/krzyżowych

**Identyfikacja**

Konfiguracja elementów Element bazowy

**Odpowiednie do**

cubyko

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak