



WNT912



IP55

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό πλήκτρο

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Υλικά

Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού) 0 %

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7011

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Πλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 27 mm

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 2

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Βίδωμα bayonet

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Ναι

Παρεκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP55 με κλειστό κάλυμμα

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Εγκατάσταση σε επιτοίχια ή χωνευτά τοποθετημένα περιβλήματα

Φωτισμός Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Μπουτόν Επίσης για εφαρμογές KNX: μπουτόν πίεσης, μονό, και ομαδικό μπουτόν πίεσης, μονό

Μπουτόν/Πλήκτρο Για διακόπτες
Για φωτιζόμενα μπουτόν
Για απενεργοποίηση/αλλαγή/ενδιάμεσο διακόπτη

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο με πλήκτρο

Κατάλληλο για

cubyko

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι