



WNT912B



1 touche KNX à voyant cubyko blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Matière

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition	Mat
Matériau	Plastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	27 mm

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Raccordement

Type de connexion / prise	Fermeture à baïonnette
---------------------------	------------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Équipement

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse	Oui
--	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK05
Utilisable dans une classe de protection IP supérieure	IP55 avec couvercle fermé

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode d'installation	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Éclairage	Pour signalisation et commutation de contrôle
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé
Interrupteurs / poussoirs à bascule	Pour interrupteur à bascule Pour poussoir à bascule éclairé Pour inverseur

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec enjoliveur
--	---------------------------------

Adapté à

cubyko	
--------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui