



WNT912B



IP55

Wip 1-voudig, W.1, met lens voor LED, polarwit

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Enkele toets
-------------------	--------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	27 mm

Aansluiting

Type connector/stekker	Bajonetsluiting
------------------------	-----------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang	Ja
-------------------------------	----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK05

Teksten

Montagewijze	Montage in opbouw- of inbouwbehuizinginbouw
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: drukknop enkelvoudig en serie-drukknop enkelvoudig
schakelaar/-impulsdrukknop	Voor schakelaars Voor verlichte drukknoppen Voor wissel-/kruisschakelaar

Geschikt voor

Hager cubyko	
--------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja