



WNT912B



Wip 1-voudig, W.1, met lens voor LED, polarwit

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement Enkele toets

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 1

Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

Kleur Polarwit

RAL-kleur 9010

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Kunststof

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 27 mm

Capaciteit

Aantal modules 2

Aansluiting

Type connector/stekker Bajonetsluiting

Connectiviteit

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP55

Slagvastheid IK IK05

Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse IP55 met gesloten deksel

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

Teksten

Montagewijze Montage in opbouw- of inbouwbehuizinginbouw

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: drukknop enkelvoudig en serie-drukknop enkelvoudig

schakelaar/-impulsdrukknop Voor schakelaars
Voor verlichte drukknoppen
Voor wissel-/kruisschakelaar

Identificatie

Samenstelling Basiselement met toets

Geschikt voor

Hager cubyko

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja