



WNT912B



IP55

Bilanciere con lente W.1 bianco polare

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Opaco

Materiale Plastica

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 27 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 2

Connessione

Tipo di connettore Chiusura a baionetta

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK05

Utilizzabile in classe IP superiore IP55 con coperchio chiuso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

Testo

Tipo di montaggio Montaggio in scatola a parete o da incasso

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo

Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo

Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttore a bilanciere
Per pulsanti a bilanciere illuminati
Per interruttore di commutazione/invertitore

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base a bascula

Adatto per

cubyko

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì