



WNT912B



IP55

**Wippe 1fach für Taster BA AP, mit Linse, W.1 IP55, polarweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 1

**Werkstoff**

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %  
 Farbe Polarweiß  
 RAL Nummer 9010  
 Glanzgrad Matt  
 Werkstoff Kunststoff  
 Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 71 mm  
 Breite 71 mm  
 Tiefe 27 mm

**Kapazität**

Anzahl Module 2

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Bajonettverschluss

**Konnektivität**

Montageart Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Kontrollfenster/Lichtauslass Ja

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55  
 Stoßfestigkeit IK IK05  
 Verwendbar in höheren IP-Klassen IP55 mit geschlossener Abdeckung

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

**Texte**

Montageart Montage in Gehäuse AP oder UP  
 Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung  
 Drucktaster Auch für KNX-Anwendungen: Taster  
1-fach und Gruppentaster 1-fach  
 Wippschalter/-taster Für Wippschalter  
Für Wipptaster beleuchtet  
Für Wechsel-/Kreuzschalter

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Basiselement mit Wippe

**Geeignet für**

cubyko

---

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja