



WNT922



IP55

1 touche KNX porte-étiquette cubyko gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Matières

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Couleur	Gris
Code RAL	Similaire à RAL 7011
Finition de la surface	Mat
Matière	PVC
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	27 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage	12 mm

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Raccordement

Type de connexion / prise	Fermeture à baïonnette
---------------------------	------------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Oui
------------------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Impression	Zone de texte
Mode d'installation	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé
Interrupteurs / Poussoirs à bascule	Pour interrupteurs Pour bouton-poussoir lumineux Pour inverseur

Identification

r Disposition d'assemblage	Élément de base avec touche
Avec inscription	No

Configuration

Avec symbole scannable / sans barrière	No
--	----

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui