



WNT922B



**1 touche KNX porte-étiquette cubyko blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche simple

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 1

**Matière**

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition Mat

Matériau Plastique

Traitement Non traité

**Dimensions**

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 27 mm

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Raccordement**

Type de connexion / prise Fermeture à baionnette

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Oui

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP55

Résistance aux chocs IK IK05

Utilisable dans une classe de protection IP supérieure IP55 avec couvercle fermé

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Textes**

Mode d'installation Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer

Bouton poussoir Également pour les applications KNX :  
poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé

Interrupteurs / poussoirs à bascule Pour interrupteur à bascule  
Pour poussoir à bascule éclairé  
Pour inverseur

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec enjoliveur

**Adapté à**

cubyko

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui