



WNT922B



IP55

### 1 touche KNX porte-étiquette cubyko blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

##### Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Mat
Matière	PVC

##### Traitement

Non traité

#### Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	27 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage	12 mm

#### Raccordement

Type de connection / prise	Fermeture à baïonnette
----------------------------	------------------------

#### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

#### Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Oui
------------------------------------	-----

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK05

#### Textes

Mode d'installation	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé
Interrupteurs / Poussoirs à bascule	Pour interrupteurs Pour bouton-poussoir lumineux Pour inverseur

#### Adapté à

Hager cubyko

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui