



WNT922B



1 touche KNX porte-étiquette cubyko blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Matières

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %
Couleur Blanc polaire
Code RAL 9010
Finition de la surface Mat
Matière PVC
Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 27 mm

Capacité

Nombre de modules 2

Raccordement

Type de connection / prise Fermeture à baionnette

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP55
Résistance aux chocs IK IK05
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée IP55 avec couvercle fermé

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Textes

Mode d'installation Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé
Interrupteurs / Poussoirs à bascule Pour interrupteurs Pour bouton-poussoir lumineux Pour inverseur

Identification

r Disposition d'assemblage Élément de base avec touche

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui