



WNT922B



IP55

**Wip 1-voudig, W.1, met labelveld, polarwit**

**Technische karakteristieken**

**Architectuur**

Bedieningselement	Enkele toets
-------------------	--------------

**Bediening en signalisatie**

Aantal toetsen	1
----------------	---

**Materiaal**

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	27 mm

**Capaciteit**

Aantal modules	2
----------------	---

**Aansluiting**

Type connector/stekker	Bajonetsluiting
------------------------	-----------------

**Connectiviteit**

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

**Uitrusting**

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Ja
-----------------	----

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK05
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse	IP55 met gesloten deksel

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

**Teksten**

Montagewijze	Montage in opbouw- of inbouwbehuizinginbouw
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: drukknop enkelvoudig en serie-drukknop enkelvoudig
schakelaar/-impulsdrukknop	Voor schakelaars Voor verlichte drukknoppen Voor wissel-/kruisschakelaar

**Identificatie**

Samenstelling	Basiselement met toets
---------------	------------------------

**Geschikt voor**

Hager cubyko	
--------------	--

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja