



WNT922B



IP55

Bilanciere con campo di scrittura W.1 bianco polare

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Plastica
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	27 mm
Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura	12 mm

Connessione

Tipo di connettore	Chiusura a baionetta
--------------------	----------------------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	Sì
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK05

Testo

Tipo di montaggio	Montaggio in scatola a parete o da incasso
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per interruttore a bilanciere Per pulsanti a bilanciere illuminati Per interruttore di commutazione/invertitore

Adatto per

W.1	
-----	--

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì