



WNT932

IP55

Wippe 1fach für Taster BA AP, Bedruckung oben 0/unten 1, W.1 IP55, p.weiß

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Werkstoff

Farbe Grau
RAL Nummer 7011
Glanzgrad Matt
Werkstoff Kunststoff
Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 27 mm

Kapazität

Anzahl Module 2

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Bajonettverschluss

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55
Stoßfestigkeit IK IK05
Verwendbar in höheren IP-Klassen IP55 mit geschlossener Abdeckung

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

Texte

Aufdruck Mit Aufdruck "0 - 1"
Montageart Montage in Gehäuse AP oder UP
Drucktaster Auch für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppentaster 1-fach
Wippschalter/-taster Für Wippschalter
Für Wipptaster beleuchtet
Für Wechsel-/Kreuzschalter

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit Wippe

Geeignet für

W.1

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
REACH-SVHC frei Ja
RoHS-konform Ja