



WNT932

IP55

1 touche KNX pour éclairage cubyko gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Matières

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %
 Couleur Gris
 Code RAL 7011
 Finition de la surface Mat
 Matière PVC
 Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 71 mm
 Largeur 71 mm
 Profondeur 27 mm

Capacité

Nombre de modules 2

Raccordement

Type de connection / prise Fermeture à baïonnette

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP55
 Résistance aux chocs IK IK05
 Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée IP55 avec couvercle fermé

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Textes

Impression Avec inscription « 0 - 1 »
 Mode d'installation Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
 Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé
 Interrupteurs / Poussoirs à bascule Pour interrupteurs
Pour bouton-poussoirlumineux
Pour inverseur

Identification

r Disposition d'assemblage Élément de base avec touche

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui