



WNT932B

IP55

### 1 touche KNX pour éclairage cubyko blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

##### Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Mat
Matière	PVC
Traitement	Non traité

##### Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	27 mm

##### Raccordement

Type de connection / prise	Fermeture à baïonnette
----------------------------	------------------------

##### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

##### Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

##### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK05

##### Textes

Impression	Avec inscription « 0 - 1 »
Mode d'installation	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé
Interrupteurs / Poussoirs à bascule	Pour interrupteurs Pour bouton-poussoirlumineux Pour inverseur

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui