



WNT942

IP55

**1 touche KNX pour volet roulant cubyko gris**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche simple

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 1

**Matières**

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %  
 Couleur Gris  
 Code RAL 7011  
 Finition de la surface Mat  
 Matière PVC  
 Traitement Non traité

**Dimensions**

Hauteur 71 mm  
 Largeur 71 mm  
 Profondeur 27 mm

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Raccordement**

Type de connexion / prise Fermeture à baïonnette

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

**Sécurité**

Indice de protection IP IP55  
 Résistance aux chocs IK IK05  
 Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée IP55 avec couvercle fermé

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Textes**

Impression Avec symbole « Flèches »  
 Mode d'installation Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer  
 Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé

**Identification**

r Disposition d'assemblage Élément de base avec touche

**Adapté à**

Hager cubyko

**Durabilité**

Sans halogène Oui  
 Conformité REACH Oui  
 Conforme à la directive RoHS Oui