



WNT942

IP55

Wip 1-voudig, W.1, met pijlsymbool, grijs

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Enkele toets
-------------------	--------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
----------------	---

Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Kleur	Grijs
RAL-kleur	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	27 mm

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Aansluiting

Type connector/stekker	Bajonetsluiting
------------------------	-----------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK05
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse	IP55 met gesloten deksel

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

afdruk	Met opgedrukt pijlsymbool
Montagewijze	Montage in opbouw- of inbouwbehuizinginbouw
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: drukknop enkelvoudig en serie-drukknop enkelvoudig

Identificatie

Samenstelling	Basiselement met toets
---------------	------------------------

Geschikt voor

Hager cubyko	
--------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja