



WNT942

IP55

Wip 1-voudig, W.1, met pijlsymbool, grijs

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

Kleur Grijs

RAL-code 7011

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 27 mm

Capaciteit

Aantal modules 2

Aansluiting

Type connector/steker Bajonetsluiting

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55

Slagvastheid IK IK05

Bruikbaar in hogere IP-klasse IP55 met gesloten deksel

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

Teksten

Opdruk Met opgedrukt pijlsymbool

Montagewijze Montage in behuizing opbouw of inbouw

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker
1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Identificatie

Samenstelling Basiselement met wip

Geschikt voor

cubyko

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja