



WNT942B

IP55

Wippe 1fach für Taster BA AP, Bedruckung 2 Pfeile oben/unten, W:1 IP55,polarweiß

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Werkstoff

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %
 Farbe Polarweiß
 RAL Nummer 9010
 Glanzgrad Matt
 Werkstoff Kunststoff
 Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 71 mm
 Breite 71 mm
 Tiefe 27 mm

Kapazität

Anzahl Module 2

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Bajonettverschluss

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55
 Stoßfestigkeit IK IK05
 Verwendbar in höheren IP-Klassen IP55 mit geschlossener Abdeckung

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

Texte

Aufdruck Mit Aufdruck Symbol Pfeile
 Montageart Montage in Gehäuse AP oder UP
 Drucktaster Auch für KNX-Anwendungen: Taster
1-fach und Gruppentaster 1-fach

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit Wippe

Geeignet für

cubyko

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
 REACh-SVHC frei Ja
 RoHS-konform Ja