



WNT942B

IP55

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 1

Materiais

0 %
Cor Branco
Código RAL 9010
Acabamento Mate
Material Plástico
Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 71 mm
Largura 71 mm
Profundidade 27 mm

Capacidade

Número de módulos 2

Conexão

Tipo de conector/ficha Alavanca com tranca

Conetividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Índice de proteção IP IP55
Resistência ao impactos IK IK05
Utilizável na classe de proteção IP mais alta IP55 com tampa fechada

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C

Texto

Impressão Com impressão de símbolos de setas
Modo de instalação Instalação em caixas montadas à superfície ou embutidas
Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal e botão de grupo de 1 canal

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico com bácia

Adequado para

cubyko

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim
REACH - livre de SVHC Sim
Conformidade RoHS Sim