
Fiche technique du produit
WNT944



WNT944

IP55

2 touches KNX cubyko gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche double

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2

Matière

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Couleur	Gris
Code RAL	Similaire à RAL 7011
Finition	Mat
Matériau	Plastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	27 mm

Capacité

Nombre de modules	4

Raccordement

Type de connexion / prise	Fermeture à baïonnette

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis

Equipement

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C

Textes

Mode d'installation	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec enjoliveur
Avec inscription	Non

Configuration

Avec symbole tactile	Non

Adapté à

cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACh-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui