



WNT944

IP55

**Wippe 2fach für Taster BA AP, W:1 IP55, grau**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Geteilte Wippe

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 2

**Werkstoff**

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %  
 Farbe Grau  
 RAL Nummer 7011  
 Glanzgrad Matt  
 Werkstoff Kunststoff  
 Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 71 mm  
 Breite 71 mm  
 Tiefe 27 mm

**Kapazität**

Anzahl Module 4

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Bajonettverschluss

**Konnektivität**

Montageart Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55  
 Stoßfestigkeit IK IK05  
 Verwendbar in höheren IP-Klassen IP55 mit geschlossener Abdeckung

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

**Texte**

Montageart Montage in Gehäuse AP oder UP  
 Drucktaster Auch für KNX-Anwendungen: Taster  
2-fach und Gruppentaster 2-fach

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Basiselement mit Wippe

**Geeignet für**

cubyko

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja  
 REACh-SVHC frei Ja  
 RoHS-konform Ja