



WNT944

IP55

**Wip 2-voudig, W.1, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement Dubbel wip

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 2

**Materiaal**

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %  
 Kleur Grijs  
 RAL-code 7011  
 Afwerking oppervlakte Mat  
 Materiaal Kunststof  
 Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte 71 mm  
 Breedte 71 mm  
 Diepte 27 mm

**Capaciteit**

Aantal modules 4

**Aansluiting**

Type connector/steker Bajonetsluiting

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55  
 Slagvastheid IK IK05  
 Bruikbaar in hogere IP-klasse IP55 met gesloten deksel

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

**Teksten**

Montagewijze Montage in behuizing opbouw of inbouw  
 Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en groepsimpulsdrukker 2-voudig

**Identificatie**

Samenstelling Baselement met wip

**Geschikt voor**

cubyko

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja  
 REACh-SVHC vrij Ja  
 RoHS conform Ja