



WNT944B

IP55

**Wip 2-voudig, W.1, polarwit**

**Technische karakteristieken**

**Architectuur**

Bedieningselement Dubbele toets

**Bediening en signalisatie**

Aantal toetsen 2

**Materiaal**

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

Kleur Polarwit

RAL-kleur 9010

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Kunststof

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 27 mm

**Capaciteit**

Aantal modules 4

**Aansluiting**

Type connector/stekker Bajonetsluiting

**Connectiviteit**

Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Uitrusting**

Controlevenster/licht uitgang Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP IP55

Slagvastheid IK IK05

Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse IP55 met gesloten deksel

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

**Teksten**

Montagewijze Montage in opbouw- of inbouwbehuizinginbouw

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: drukknop 2-voudig en serie-drukknop 2-voudig

**Identificatie**

Samenstelling Basiselement met toets

**Geschikt voor**

Hager cubyko

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH conform Ja

RoHS conform Ja