



WNT944B

IP55

Wippe 2fach für Taster BA AP, W:1 IP55, polarweiß

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Geteilte Wippe

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Werkstoff

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Kunststoff

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 27 mm

Kapazität

Anzahl Module 4

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Bajonettverschluss

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Stoßfestigkeit IK IK05

Verwendbar in höheren IP-Klassen IP55 mit geschlossener Abdeckung

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

Texte

Montageart Montage in Gehäuse AP oder UP

Drucktaster Auch für KNX-Anwendungen: Taster
2-fach und Gruppentaster 2-fach

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit Wippe

Geeignet für

cubyko

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja