



WNT944B

IP55

**Tecla 2x cubyko KNX, br**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

**Controlos e indicadores**

Número de teclas (gang) 2

**Materiais**

	0 %
Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Plástico
Tratamento	Sem tratamento

**Dimensões**

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	27 mm

**Capacidade**

Número de módulos 4

**Conexão**

Tipo de conector/ficha Alavanca com tranca

**Conetividade**

Tipo de montagem Montagem por parafuso

**Equipamento**

Janela de controlo/saída de luz Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP55
Resistência ao impactos IK	IK05
Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP55 com tampa fechada

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C

**Texto**

Modo de instalação	Instalação em caixas montadas à superfície ou embutidas
Botão de pressão	Também para aplicações KNX: botão de pressão de 2 canal e botão de grupo de 2 canal

**Identificação**

Sistema de montagem Elemento básico com bascula

**Adequado para**

cubyko

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim