



WNT954



IP55

Wippe 2fach für Taster BA AP, mit zwei Linsen, W.1 IP55, polarweiß

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Geteilte Wippe

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	27 mm

Kapazität

Anzahl Module 4

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Bajonettverschluss

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK05
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP55 mit geschlossener Abdeckung

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

Texte

Montageart	Montage in Gehäuse AP oder UP
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Drucktaster	Auch für KNX-Anwendungen: Taster 2-fach und Gruppentaster 2-fach

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit Wippe

Geeignet für

W.1

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja